



WITH
SCREENRELAX
TECHNOLOGY®

OPHTALMIC Srt
SPHERIC

עדשות מגע מהפכניות למניעת עייפות העיניים מול מסכים

בעולם המודרני והמחובר, כולנו חשופים למסכים בכל יום במשך שעות ארוכות. מציאות זו גורמת לעייפות העיניים ופוגעת באיכות הראייה. בזכות עיצוב מהפכני ופרמטרים מאוזנים העדשות החדשניות Ophthalmic Srt Spheric מאפשרות הרפיה לעיניים בלי להתפשר על חדות הראייה והנוחות. בנוסף למנגנון האופטי החדשני Positive Periphic, עדשות אלו מכילות סודיום היאלורונט הידוע כגורם לחות המשפר את נוחות ההרכבה.

נוחות ובטיחות

עדשות סיליקון הידרוג'ל מהדור החדש חומר "נושם" עם רמה גבוהה של עבירות חמצן

חדות ראייה

משטח קדמי אספרי לראייה טובה גם במצבי אור חלש עיצוב אופטי משופר לשמירת חדות ראייה למרחק

איזון

מודול גמישות אופטימלי למניעת סיבוכים בעלת לחות מאוזנת (45%) לנוחות מרבית

חדשנות

אקומודיציה קלה למניעת עייפות חזותית מכילה סודיום היאלורונט להרגעת העיניים



WITH
SCREENRELAX
TECHNOLOGY*


OPHTALMIC **Srt**
SPHERIC

SCREEN RELAX TECHNOLOGY

פטנט ועיצוב ייחודי לחברת OPHTALMIC המאפשר שחרור אקומודטיבי. איזור הראייה המרכזי מרחוק שומר על חדות הראייה. העדשה כוללת אזור פריפריאלי מיוחד המעניק שחרור אקומודציה.

בטיחות & נוחות

100 Dk/t
45% תכולת מים
Mpa 0.6 מודולוס
נוחות לאורך כל היום סודיום היאלורונט




מיפוי העדשה

Innofilcon A עם סודיום היאלורונט	חומר גלם
45%	תכולת מים
Mpa 0.6	מודולוס (מקדם קשיחות)
Molding	שיטת ייצור
צד קדמי א-ספרי	גיאומטריה
100	Dk/t
14.20 מ"מ	קוטר
8.60 מ"מ	BC
טווח מספרים -12.00 עד -8.00 בקפיצות של 0.50D -8.00 עד -0.25 בקפיצות של 0.25D +0.25 עד +6.00 בקפיצות של 0.25D +6.00 עד +8.00 בקפיצות של 0.50D	
7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm	התאמה
יומי	שימוש
החלפה חודשית	תדירות החלפה
6 עדשות מגע	אריזה


ניקוי ותחזוקה תמיסה רב תכליתית או תמיסת פרוקסיד (מי חמצן) מאושרת לניקוי עדשות מגע

עדשת מגע סטנדרטית



עין עם עדשת מגע סטנדרטית

OPHTALMIC **Srt**



עין עם עדשת מגע SRT OPHTALMIC